

まるで作りたて！
ヘルシオのおいしさを、もっと身近に。

HEALSIO
ヘルシオグリエレンジ

NEW AX-HR2 過熱水蒸気 レンジ
オープン価格 2017年12月中旬発売予定



-R(レッド系) -W(ホワイト系)

仕様	
電源	AC100V(50Hz-60Hz共用)
過熱水蒸気(グリル)	定格消費電力 1,430W パワー3段階(弱・中・強)
レンジ	定格消費電力 1,100W 出力 600W・500W・解凍200W相当
タイマー	15分
センサー	絶対湿度センサー・温度センサー
外形寸法	幅470mm×奥行405mm×高さ280mm(水タンク含まず)
庫内有効寸法	幅265mm×奥行240mm×高さ130mm
庫内容量	8L
水タンク容量	約40mL
質量	約13kg
電源コードの長さ	約1.4m
付属品	水タンク、ホーロー焼き網、セラミックトレイ、つゆ・パンくず受け、メニュー集、取扱説明書
脚間寸法 (単位:mm)	A 410:B 280:C 345
必要空間 (消防法 基準適合 組込形)	左右5cm以上、天面より10cm以上(水タンク含まず) 所定のすきまを設けて、設置してください。 後ろピッタリ置き
必要な高さ	38cm以上(水タンクを含まない本体高さ+10cm)



調理例

焼く	あたためる(過熱水蒸気)	調理する
トースト 1~2枚 約4分	クロワッサン 2~4個 4.5~5分	冷凍たこ焼き 6個 約15分
モーニングセット 約8分	天ぷら えび4尾 7~8分	焼き鳥 3~6本 6~7分
		鶏のから揚げ 約250g 12~15分

ウォーターオープン専用機

パンもお惣菜も、作りたてのようなおいしさを復元。

- たっぶりの過熱水蒸気で、焼きたてのようなおいしさに
- 作りたてのようなおいしさ&余分な油を落としてヘルシー
- ノンフライ調理で、うれしいカロリーダウン

ウォーターオープン専用機 **AX-H2-R/-W 過熱水蒸気**
オープン価格 2017年11月30日発売予定
<http://www.sharp.co.jp/wateroven/>

■商品ご理解のために ■ウォーターオープンレンジご使用について ●ドアにもをはさんだ状態で使用しないでください。●ウォーターオープンレンジは、調理後、庫内の底面に結露水が溜ることがあります。●このカタログの機種は国内専用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。●補修用性能部品の保有期間は、ウォーターオープンレンジは製品の製造打ち切り後8年、ウォーターオープン専用機は製品の製造打ち切り後5年です。●アース棒は付属していません。別売のアース棒(流通コード205 304 0031) 希望小売価格1,400円+税をご購入ください。(シャープマーケティングジャパン(株)カスタマーサービス社(旧シャープエンジニアリング(株))扱いです。)

■カタログについてのご注意 ●カタログに掲載された製品の中で、品切れになるものもありますので、販売店にお確かめのうえ、お選びください。●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。●カタログの商品庫内の内容は付属品ではありません。●カタログの庫内料理や表示画面はハメコミ合成です。●ヘルシオロゴ、ヘルシオグリエレンジロゴ、及びヘルシオ、HEALSIO、ヘルシオグリエレンジは、シャープ株式会社の商標です。

<QRコードから誘導されるサイトについてのご注意> ●当サイト及び動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。●QRコードは株式会社デンソーウェブの登録商標です。

安全に関するご注意

- 調理以外の目的には使用しないでください。●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。●消費電力以上の容量のコンセントから直接ご使用ください。火災の原因となります。●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アースの取り付けは、販売店にご相談ください。

愛着点検 長年ご使用の場合は商品の点検を!こんな症状はありませんか?

- 電源プラグやコードが異常に熱くなる。●自動的に切れないときがある。●コク臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や振動がする。●スタート操作をしても食品が加熱されない。●ドアに著しいガタがある。●触るとビビリと電気を感じる。●ドアや庫内に著しい変形がある。●ヒーターが割れている。●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

- 故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は、販売店に、ご相談ください。
- ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した「保証書」を必ずお受けとってください。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、商品本体に製造番号が表示されているかご確認ください。

ご愛用家電の登録でもっと便利に快適に

人に寄り添う、シャープの会員サービス **COCORO MEMBERS** [今すぐご登録!](https://iclub.sharp.co.jp/c/) <https://iclub.sharp.co.jp/c/>

<http://store.sharp.co.jp/202/> シャープ いい暮らしストア OFFICIAL ONLINE SHOPPING

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。
■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分りにならないときは、下記の「お客様ご相談窓口」におたずねください。

スマートフォンからでもご利用いただけます

ご質問、お困りごとは、気軽にアクセス。しっかりアシスト!

SHARP オンラインサポート <http://www.sharp.co.jp/support/>

●お客様ご相談窓口
固定電話・PHSからはフリーダイヤル **0120-078-178** (受付時間)(年末年始を除く)
携帯電話からはナビダイヤル **0570-550-449** ○月曜日~土曜日午前9時~午後6時
○日曜日・祝日午前9時~午後5時
※フリーダイヤル・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、050-3852-5405

シャープ株式会社
本社 〒590-8522
大阪府堺市堺区匠町1番地



このカタログの内容は、
2017年11月現在のものです。
200 AXHR201

■お求めは信用と技術を誇る当店で ■アフターサービスのお申し込みはお買い上げの店へ

FSC www.fsc.org
ミックス
責任ある木質資源を使用した紙
FSC® C011700

●このカタログは環境に配慮した森林認証紙を使用しています。
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

VEGETABLE OIL INK

SHARP

Be Original.

ウォーターオープンレンジ

AX-HR2 2017-冬

過熱水蒸気にレンジ機能をプラス!

水のチカラで、毎日をもっとおいしく。



健康って、おいしい。

HEALSIO
ヘルシオグリエレンジ

ウォーターオープン専用機
ヘルシオグリエもあります。



2017年11月30日発売予定
AX-H2

●写真はイメージです。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・アース・電気工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。

レンジ機能がついて、より使いやすく

ヘルシオの過熱水蒸気で 私の毎日が、もっとおいしく。



庫内が広い*から、
かさ高いブルアパートブレッドも
焦げずに、おいしくできて!

* ヘルシオグリエ (AX-H2) に比べて (庫内容量: AX-HR2 (8L)、AX-H2 (4.5L))

パンにお惣菜、レンジあたためも! おいしさと楽しさが広がる。



大好きな、から揚げも
おいしくってヘルシー!

グラタンもこんがり焼ける!
調理したすぐ後も連続して
レンジのオートあたためができる!

約23cmの冷凍ピザも
こんがりおいしく本格ピザに。
揚げ物のあたためも、
サクサク

この天ぷら、
揚げたてより、おいしいかも!

バタートーストも
過熱水蒸気で絶品の味!

パンを焼きたてのように あたため直し

水タンクに水を入れて、準備は完了。たっぷりの
過熱水蒸気で、外はサクサク、中はふんわり、ま
るで焼きたてのようなおいしさに。




たっぷり
約40mL入る
水タンク

●クロワッサンの加熱の場合、1回で約30mLの水を使用。


揚げ物を作りたてのような おいしさにあたため直し

デパ地下などで買ったお惣菜も過熱水蒸気で、
作りたてのようなおいしさに! しかも、余分な油
を落とすので、ヘルシーです。



油を落としてヘルシーな ノンフライ調理

下ごしらえした鶏肉をトレイに並べるだけの
手軽さで、お肉に含まれる脂分を落としながら
ノンフライ調理。揚げ物が手間なく作れます。



* 各種分析値は食材の量、素材の差、調理方法等によって異なります。

レンジ機能で冷凍ごはんのあたためも カンタン。ひき肉の解凍*3もできる

レンジのオート加熱は、「絶対湿度センサー」でしっかり検知。
あたためる容器の重さに左右されず、上手に加熱します。



背の高い
マグカップも入る!
13cm
未満OK

(庫内有効寸法) 幅26.5cm × 奥行24cm × 高さ13cm

*1 カロリー(えびの天ぷら) (RE-SS10Cレンジ加熱)433kcal (ヘルシオ グリエレンジ AX-HR2)399kcal【分析依頼先】(一財)日本食品分析センター【分析試験成績書発行日および番号】H29.9.27 第17105094001-0101
282kcal (ヘルシオ グリエレンジ AX-HR2)214kcal【分析依頼先】(一財)日本食品分析センター【分析試験成績書発行日および番号】H29.9.27 第17105088001-0101号他 結果より当社にてカロリーを算出。 *3 解凍す

号他 結果より当社にてカロリーを算出。 *2 カロリー(鶏のから揚げ)(天ぷら鍋)の分量に応じて加熱時間の設定が必要です。



AX-HR2 オープン価格
2017年12月中旬発売予定