

P.110

SUS
耐食表

P.111

パッキン
耐薬品表有償証明書
P.114

材質

シャッター弁 [SH]

分解・組立が簡単に行える、粉粒体専用バルブです。
PTFEパッキンによりスムーズにスライド出来ます。
ヘルール接続なので、取外しが簡単です。
バルブの誤開閉を防止するロック機能付きです。

仕様

材質…SUS304

パッキン…PTFE

プランジャーロック…SUS303


●表面処理：内外面バフ研磨

●使用条件：大気圧（加減圧不可）

●粉粒体専用

※排出途中で閉めると粉漏れすることがあります。


使用例…P.99



シャッター穴形状は変更できます（半円、小径等）


型式	ヘルール	D	W1 × W2	H	A	B
SH-2S	2S	47.8	192 × 245	83	47.8	56.8
SH-3S	3S	72.3	200 × 250	83	72.3	82.3
SH-4S	4S	97.6	230 × 270	83	97.6	107.6
SH-100A	100A	108.3	260 × 280	97	109	121.4
SH-150A	150A	158.4	310 × 370	102	159	171.4
SH-200A	200A	208.3	360 × 470	102	209	221.4

※ SH-100A～200A サイズは互換性の確認が必要です。長さの単位は（mm）



※両ヘルールでの製作も可能です。

手動二方ボールバルブ [BV]



●材質：SUS316L

使用例…P.99


型式	ヘルール	D	L	A	S	H
BV-1S	1S	23	165	120	51	105
BV-1.5S	1.5S	35.7	165	125	57	111
BV-2S	2S	47.8	165	140	65	119
BV-2.5S	2.5S	59.5	165	155	79	135
BV-3S	3S	72.3	165	170	88	145

長さの単位は（mm）

タンク底バルブ

容器の鏡底に直接取り付けるダイヤフラム式バルブです。
液溜りがほとんど無く排出性の優れたバルブです。
洗浄時にはバルブ本体の分解・組立が出来ます。

使用例…P.99



●材質：SUS316L

サイズ	D1	D2	W	H
10A	14	125	95	57
15A	18.4	125	95	59
1S	23	125	95	61
1.5S	35.7	175	125	76
2S	47.8	195	155	82
2.5S	59.5	195	175	88
3S	72.3	195	195	94

長さの単位は（mm）

P.72・82

■カクハン機座付鏡板型容器