

shindaiwa®

ヘルメット洗浄機
HMW-100

現場の5S環境を整える
ヘルメット洗浄機

ヘルメットの「汚れ」「におい」は
たったの45秒で解消

1回
約**45**秒
全自動洗浄




※ヘルメットは付属しておりません

毎日使うヘルメットだから 毎日清潔に保ちたい。 そんな声にお応えしました。



- 専用洗剤と精密散布で泡ギレすっきり
- キャスター付きで設置場所を選びません
- 100V電源と水道栓があればすぐに使えます



除菌！消臭！ ヘルメット洗浄機専用洗剤

液性：中性
正味量：5kg
部品コード：X805-000000
価格：¥16,500(税込)(税抜：¥15,000)



ヘルメット洗浄機 HMW-100

¥385,000(税込)
(税抜価格 ¥350,000)

ヘルメットを確実にホールド！

ヘルメットを置くだけで、しっかりとホールドされる構造なので手で押さえる必要はありません。中央に配置した特殊ノズルにより、全自動で洗浄します。

残量が一目でわかる

洗剤の残量が一目でわかるよう、視認性にこだわりました。洗浄不良を逃しません。



型	式	HMW-100
定 格	電 圧	単相 AC100V
消 費	電 力	850W
乾 燥	質 量	52kg
外 形	寸 法	長さ567×幅451×高さ911mm
コ	型	式
ン	定 格	出 力
プ	定 格	電 圧
レ	定 格	電 流
ッ	吐 出	圧 力
サ	エ ア タ ン ク 容 量	7L
ー	給 水 口 径	16mm
	洗 剤 タ ン ク 容 量	250mL
	1 サイクルの洗浄時間	45s
	1 サイクル時の水使用量	1.5L※1
	1 サイクル時の洗剤使用量	1.8mL※2
	ストレーナメッシュサイズ	80

●よりよい製品を造るために仕様を変更することがあります。●価格は予告なく変更することがあります。●記載の価格は全てメーカー希望小売価格(消費税率10%)です。

※1: 水圧0.35MPa時の使用量、※2: 使用環境30℃での使用量

簡易脱用水用エアガン付属

残った水滴が気になるときは付属のエアガンで細部まで水滴を吹き飛ばすことができます。



始動はスイッチ一つで洗浄可能

だれでも簡単にボタン一つでヘルメットを手軽に洗浄できます。洗浄中はランプでお知らせします。



※ヘルメットは付属しておりません

自在キャスター(ストッパー付き)

持ち運びに便利なキャスター付きなので、100Vコンセントと水道栓があればすぐに設置できます。



安全に関するご注意

- ★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
- ★安全と快適作業のために、やまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。

YAMABIKO

株式会社やまびこ

〒198-8760 東京都青梅市末広町1-7-2
営業本部 ☎0428-32-6181(代)
URL <http://www.yamabiko-corp.co.jp/>

国内販売会社

やまびこジャパン株式会社

〒198-0025 東京都青梅市末広町1-7-2
本 社 ☎0428-32-1005(代)

北海道支社 ☎011-891-2249(代)
東北支社 ☎022-288-0511(代)
東日本支社 ☎0428-32-1091(代)
中部支社 ☎052-502-4111(代)
西日本支社 ☎086-296-5911(代)
九州支社 ☎092-573-5361(代)

新ダイワブランド
サイトはこちら▼

