

仕様表

■シューズクリーナー

型	式	WMS105							
定 格	電 圧 V	単相 AC100							
乾 燥	質 量 kg	57							
外 形	寸 法 mm	長さ 400 × 幅 682 × 高さ 794							
コンプレッサー	型	式	C550-24						
	定 格	出 力 W	770						
	消 費	電 力 W	540/600 (50/60Hz)						
	定 格	電 圧 V	AC100						
	定 格	電 流 A	6						
	定 格	圧 力 MPa	0.78						
	エ	ア	タ	ン	ク	容	量	L	20
騒	音	値	(1	m)	dB(A)	66/68 (50/60Hz)	
水	タ	ン	ク	容	量	L	1.2		
ス	テ	ッ	プ	外	形	寸	法	mm	長さ 407 × 幅 572 × 高さ 237
付	属	品	エア・ミスト吐出用ガン、エアガン シングルホース、ダブルスパイラルホース						

■ヘルメット洗浄機

型	式	HMW-100									
定 格	電 圧 V	単相 AC100									
消 費	電 力 W	850									
乾 燥	質 量 kg	52									
外 形	寸 法 mm	長さ 567 × 幅 451 × 高さ 911									
コンプレッサー	型	式	ACP-50								
	定 格	出 力 W	750								
	定 格	電 圧 V	AC100								
	定 格	電 流 A	10.5/9.5 (50/60Hz)								
	吐 出	圧 力 MPa	0.4								
	エ	ア	タ	ン	ク	容	量	L	7		
給	水	口	径	mm	16						
洗	剤	タ	ン	ク	容	量	mL	250			
1 サイクル 当たり	洗	浄	時	間	s	45					
	水	使	用	量	L	1.5 ^{*1}					
	洗	剤	使	用	量	mL	1.8 ^{*2}				
ス	ト	レ	ー	メ	ッ	シ	ユ	サ	イ	ズ	80

※ 1 : 水圧 0.35MPa 時の使用量、※ 2 : 使用環境 30℃での使用量

◎掲載している写真は撮影および印刷の諸条件により、実際の色とは多少異なる場合があります。
 ◎記載の希望小売価格・仕様は 2021 年 7 月 1 日現在のもので、表示価格 (税込) には消費税 10% が含まれております。
 ◎記載の表示価格には配送費・付帯工事費・組立工賃・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。別途、申し受けいたします。

⚠ 安全に関するご注意 ★ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
 ★安全と快適作業のために やまびこ純正部品・純正アクセサリをご使用ください。

YAMABIKO

国内販売会社

やまびこジャパン株式会社
 〒198-0025 東京都青梅市末広町1-7-2
 本 社 ☎0428-32-1005(代)

札幌 G 課 ☎011-891-3116 (代)
 仙台支店 ☎022-390-5001 (代)
 首都圏支店 ☎03-3687-5771 (代)
 名古屋第2課 ☎052-502-7750 (代)
 大阪支店 ☎06-6561-8484 (代)
 福岡 2 課 ☎092-411-9801 (代)

現場の 5S を整える 新ダイワの洗浄機器

ヘルメット
洗浄中!



汚れた長靴
洗浄中!



今すぐ動画を
チェック!





現場歩きでついた長靴の泥汚れ
なんとかなりませんか？

シューズクリーナーなら
事務所に入る前にミストガンで
汚れを一掃します！



土木から建築まであらゆる現場の
靴汚れをミストガンで一掃します

シューズクリーナー
WMS105 オープン価格



- 静音コンプレッサー搭載により 60Hz モデルで
従来比約 11dB(A) 低減*
- 排水口付きステップで掃除もラクラク行えます
- 20L 大容量エアタンクで両足を確実に清掃！
- 頑固な泥汚れはミスト。砂やほこりはエアと
汚れに応じて使い分けできます

*従来モデル WMS92(60Hz) との比較



汚れた長靴
洗浄中!

今すぐ動画を
チェック!

毎日使うアイテムだから
毎日清潔に保ちたい。
そんな声にお応えしました。



ヘルメット内側の「汚れ」「におい」は
たった 45 秒で解消!



ヘルメットのにおい
めっちゃきついんだけど
なんとかならん？

ヘルメット洗浄機なら 1日1回
たった 45 秒ですっきり洗えます!

shindaiwa
ヘルメット洗浄機
HMW-100 オープン価格



今すぐ動画を
チェック!

ヘルメット
洗浄中!

特殊ノズルでヘルメット内側を洗浄
「洗剤の塗布」から「すすぎ」までの全工程を特殊
ノズルでおこないます。「洗剤」「エア」「水」
をフル活用して、ヘルメット内側をすみずみまで
洗い流し、「汚れ」や「におい」を残しません。



- 残量が一目でわかる薬液タンク
洗剤の残量が一目でわかるように視認性に
こだわりました。洗浄不良を逃しません。
250mL タンク満タンで、およそ 138 回
の洗浄が行えます。
- 簡易脱排水用エアガン付属
残った水滴が気になるときは付属のエアガン
で細部まで水滴を吹き飛ばすことができます
- ボタン一つで洗浄開始
- エアタンクオートドレン機構
内蔵のエアタンクに溜まる水は、洗浄作業中に
自動で排出されるので、ドレン水の排出作業は
不要です。
- 自在キャスター (ストッパ付き)
持ち運びに便利なキャスター付きで、100V コンセント
と水道栓があればすぐに設置できます。

ヘルメット洗浄機専用洗剤

除菌・消臭にすぐれ
泡切れの良い専用洗剤

液性：中性
正味量：5kg
部品コード：X805-000000
価格：¥16,500 (税込) (税抜：¥15,000)

2,750回分

